

**Garant**
**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M26X0,35**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130005 M26X0,35
GTIN	4062406005580
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	14,5 mm
Draadspoed	0,35 mm
Schroefdraad-Ø	26 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draaddiepte	78 mm
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H

Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Totale lengte L	140 mm
Aantal spaangroeven	4
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	25,65 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M26x0,35
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap