

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: NO.5-40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130040 NO.5-40
GTIN	4062406043292
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNC  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 40  
Schroefdraad-Ø: 3,175 mm  
Totale lengte L: 56 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm  
Schacht-vierkant □: 2,7 mm  
Kerngat-Ø: 2,59 mm

**Technische beschrijving**

Gangen per inch	40
Totale lengte L	56 mm
Kerngat-Ø	2,59 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3

Schacht-vierkant □	2,7 mm
Schroefdraad-Ø	3,175 mm
Draaddiepte	7,9 mm
Draadspoed	0,635 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	5-40 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap