

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M1,8X0,2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130005 M1,8X0,2
GTIN	4062406003890
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draaddiepte	5,4 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Aantal snijkanten Z	2
Kerngat-Ø	1,6 mm
Aantal spaangroeven	2
Schroefdraad-Ø	1,8 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G

Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Tolerantieklassse	6H +0,20
Totale lengte L	40 mm
Norm	DIN 371
Draadspoed	0,2 mm
Schacht-Ø D _s	2,5 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M1,8×0,2
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap