

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M14X1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130005 M14X1
GTIN	4062406004668
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: MF  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
Draadspeed: 1 mm  
Totale lengte L: 110 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm  
Schacht-vierkant □: 9 mm  
Kerngat-Ø: 13 mm

**Technische beschrijving**

Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G

Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Tolerantieklasse	6H +0,20
Draadspoed	1 mm
Schroefdraad-Ø	14 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Totale lengte L	110 mm
Draaddiepte	42 mm
Kerngat-Ø	13 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-vierkant □	9 mm
Norm	DIN 376
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M14×1
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap