

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1/4-32****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 130041 1/4-32 |
| GTIN | 4062406045760 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNEF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 32
Schroefdraad-Ø: 6,35 mm
Totale lengte L: 80 mm
Schacht-Ø D_s: 7 mm
Schacht-vierkant □: 5,5 mm
Kerngat-Ø: 5,7 mm

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|----------|
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| Schacht-vierkant □ | 5,5 mm |
| Schacht-Ø D _s | 7 mm |
| Kerngat-Ø | 5,7 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Draadspoed | 0,794 mm |
| Schroefdraad-Ø | 6,35 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Snijmateriaal | HSS E |
| Gangen per inch | 32 |
| Aantal spaangroeven | 3 |
| Totale lengte L | 80 mm |
| Draaddiepte | 15,9 mm |
| Draadsoort | UNEF-LH |
| Draadafmeting | 1/4-32 UNEF LH |
| Coating | ongecoat |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,10 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,20 |
| Tolerantieklasse | 2B |
| Tolerantieklasse | 1B |
| Tolerantieklasse | 2B +0,05 |
| Tolerantieklasse | 3B |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat |
| Snijrichting | links |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |