

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.7/16-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 1.7/16-16
GTIN	4062406047078
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 16  
Schroefdraad-Ø: 36,512 mm  
Totale lengte L: 200 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm  
Schacht-vierkant □: 22 mm  
Kerngat-Ø: 35 mm

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	35 mm
Schroefdraad-Ø	36,512 mm
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	4
Schacht-vierkant □	22 mm
Gangen per inch	16
Aantal snijkanten Z	4

Draadspoed	1,588 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	91,28 mm
Totale lengte L	200 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.7/16-16 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap