

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 2-8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 2-8
GTIN	4062406047665
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Norm	DIN 376
Draadspoed	3,175 mm
Schroefdraad-Ø	50,8 mm
Aantal spaangroeven	4
Schacht-vierkant □	32 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Draaddiepte	127 mm
Totale lengte L	250 mm
Gangen per inch	8
Kerngat-Ø	47,8 mm
Draadsoort	UN-LH

Draadafmeting	2-8 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap