

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.13/16-8

Bestelgegevens

Bestelnummer	130041 1.13/16-8
GTIN	4062406047481
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 8
 Schroefdraad-Ø: 46,04 mm
 Totale lengte L: 250 mm
 Schacht-Ø D_s: 36 mm
 Schacht-vierkant □: 29 mm
 Kerngat-Ø: 43 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	8
Schacht-vierkant □	29 mm
Draadspoed	3,175 mm
Draaddiepte	115,1 mm
Kerngat-Ø	43 mm
Aantal spaangroeven	4
Schacht-Ø D _s	36 mm

Totale lengte L	250 mm
Aantal snijkanten Z	4
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	46,04 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.13/16-8 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap