

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M40X0,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130005 M40X0,5
GTIN	4062406006686
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draadspoed	0,5 mm
Draaddiepte	120 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-Ø D _s	32 mm
Kerngat-Ø	39,5 mm
Aantal spaangroeven	4
Norm	DIN 376
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G

Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Schacht-vierkant □	24 mm
Totale lengte L	200 mm
Schroefdraad-Ø	40 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M40×0,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap