

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.5/8-24

Bestelgegevens

Bestelnummer	130041 1.5/8-24
GTIN	4062406047245
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNS-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 24
 Schroefdraad-Ø: 41,275 mm
 Totale lengte L: 200 mm
 Schacht-Ø D_s: 32 mm
 Schacht-vierkant □: 24 mm
 Kerngat-Ø: 40,35 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	40,35 mm
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	41,275 mm
Draaddiepte	103,19 mm
Schacht-Ø D _s	32 mm
Schacht-vierkant □	24 mm
Gangen per inch	24

Aantal spaangroeven	4
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	1,058 mm
Totale lengte L	200 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	1.5/8-24 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap