

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 2-12****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 130041 2-12 |
| GTIN | 4062406047641 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|----------|
| Draaddiepte | 127 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Gangen per inch | 12 |
| Aantal snijkanten Z | 4 |
| Aantal spaangroeven | 4 |
| Schacht-vierkant □ | 32 mm |
| Kerngat-Ø | 48,8 mm |
| Schroefdraad-Ø | 50,8 mm |
| Totale lengte L | 250 mm |
| Schacht-Ø D _s | 40 mm |
| Draadspoed | 2,117 mm |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Draadsoort | UN-LH |

| | |
|------------------------------|--|
| Draadafmeting | 2-12 UN LH |
| Coating | ongecoat |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,10 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,20 |
| Tolerantieklasse | 2B |
| Tolerantieklasse | 1B |
| Tolerantieklasse | 2B +0,05 |
| Tolerantieklasse | 3B |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat |
| Snijrichting | links |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |