

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M39X4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130005 M39X4
GTIN	4062406006662
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: M
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Tolerantieklasse: ISO 1 4H
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse: ISO 2 6H
Draadspoed: 4 mm
Totale lengte L: 200 mm
Schacht-Ø D_s: 32 mm
Schacht-vierkant □: 24 mm
Kerngat-Ø: 35 mm

Technische beschrijving

Totale lengte L	200 mm
Schacht-vierkant □	24 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-Ø D _s	32 mm
Draadspoed	4 mm
Aantal spaangroeven	4

Tolerantieklassse	ISO 1 4H
Tolerantieklassse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Tolerantieklassse	6H +0,20
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	39 mm
Kerngat-Ø	35 mm
Draaddiepte	117 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M39×4
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap