

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: 1.3/16-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 1.3/16-16
GTIN	4062406046804
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UN-LH

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Gangen per inch: 16

Schroefdraad-Ø: 30,162 mm

Totale lengte L: 180 mm

Schacht-Ø D_s: 22 mm

Schacht-vierkant □: 18 mm

Kerngat-Ø: 28,7 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	4
Schacht-Ø D _s	22 mm
Kerngat-Ø	28,7 mm
Schroefdraad-Ø	30,162 mm
Schacht-vierkant □	18 mm
Draaddiepte	75,4 mm
Totale lengte L	180 mm

Draadspoed	1,588 mm
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Gangen per inch	16
Aantal snijkanten Z	4
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.3/16-16 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap