

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M28X0,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130005 M28X0,75
GTIN	4062406005771
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	16 mm
Aantal spaangroeven	4
Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	4
Draaddiepte	84 mm
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	140 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Schroefdraad-Ø	28 mm
Kerngat-Ø	27,25 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Tolerantieklasse	6H +0,20
Draadspoed	0,75 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M28×0,75
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap