

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M9X1

Bestelgegevens

Bestelnummer	130005 M9X1
GTIN	4062406004354
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX

Tolerantieklasse	6H +0,10
Kerngat-Ø	8 mm
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Draaddiepte	27 mm
Schacht-vierkant □	7 mm
Schroefdraad-Ø	9 mm
Schacht-Ø D _s	9 mm
Totale lengte L	90 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	1 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M9×1
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap