

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: NO.2-64****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 NO.2-64
GTIN	4062406045463
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNF-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 64  
Schroefdraad-Ø: 2,184 mm  
Totale lengte L: 45 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Schacht-vierkant □: 2,1 mm  
Kerngat-Ø: 1,9 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	2,184 mm
Kerngat-Ø	1,9 mm
Totale lengte L	45 mm
Aantal snijkanten Z	3
Gangen per inch	64
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	0,399 mm

Norm	DIN 371
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Draaddiepte	5,46 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Draadsoort	UNF-LH
Draadafmeting	2-64 UNF LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap