

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.5/8-24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130045 1.5/8-24
GTIN	4062406049485
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 24  
Schroefdraad-Ø: 41,275 mm  
Totale lengte L: 200 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm  
Schacht-vierkant □: 24 mm  
Kerngat-Ø: 40,35 mm

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	4
Draadspoed	1,058 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	103,19 mm
Aantal spaangroeven	4
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	41,275 mm

Totale lengte L	200 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Schacht-vierkant □	24 mm
Kerngat-Ø	40,35 mm
Gangen per inch	24
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	1.5/8-24 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap