

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M14X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130006 M14X0,35
GTIN	4062406008208
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: MF-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
Draadspeed: 0,35 mm  
Totale lengte L: 110 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm  
Schacht-vierkant □: 9 mm  
Kerngat-Ø: 13,65 mm

**Technische beschrijving**

Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	13,65 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H

Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Draadspoed	0,35 mm
Draaddiepte	42 mm
Totale lengte L	110 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Schroefdraad-Ø	14 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M14×0,35
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap