

Garant**Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.15/16-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130045 1.15/16-16
GTIN	4062406049812
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 16
Schroefdraad-Ø: 49,212 mm
Totale lengte L: 250 mm
Schacht-Ø D_s: 40 mm
Schacht-vierkant □: 32 mm
Kerngat-Ø: 47,7 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	47,7 mm
Schacht-vierkant □	32 mm
Snijmateriaal	HSS E
Gangen per inch	16
Schacht-Ø D _s	40 mm
Draadspoed	1,588 mm
Aantal snijkanten Z	4

Norm	DIN 376
Totale lengte L	250 mm
Schroefdraad-Ø	49,212 mm
Draaddiepte	123 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	UN
Draadafmeting	1.15/16-16 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap