

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M9X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130005 M9X0,35
GTIN	4062406004323
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	27 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G

Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-vierkant □	7 mm
Kerngat-Ø	8,65 mm
Totale lengte L	90 mm
Schroefdraad-Ø	9 mm
Schacht-Ø D _s	9 mm
Draadspoed	0,35 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M9×0,35
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap