

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M12X0,5**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130006 M12X0,5
GTIN	4062406008079
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: MF-LH  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
 Draadspoed: 0,5 mm  
 Totale lengte L: 110 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 9 mm  
 Schacht-vierkant □: 7 mm  
 Kerngat-Ø: 11,5 mm

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	110 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	12 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Schacht-vierkant □	7 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Norm	DIN 376
Draaddiepte	36 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	0,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	11,5 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M12×0,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap