

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 2-14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130045 2-14
GTIN	4062406049874
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 14  
Schroefdraad-Ø: 50,8 mm  
Totale lengte L: 250 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
Schacht-vierkant □: 32 mm  
Kerngat-Ø: 49,25 mm

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	4
Gangen per inch	14
Aantal snijkanten Z	4
Draaddiepte	127 mm
Schacht-vierkant □	32 mm
Norm	DIN 376

Draadspoed	1,814 mm
Schroefdraad-Ø	50,8 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Kerngat-Ø	49,25 mm
Totale lengte L	250 mm
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	2-14 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap