

Garant
Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 11/16-20

Bestelgegevens

Bestelnummer	130045 11/16-20
GTIN	4062406048549
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 20
 Schroefdraad-Ø: 17,462 mm
 Totale lengte L: 125 mm
 Schacht-Ø D_s: 14 mm
 Schacht-vierkant □: 11 mm
 Kerngat-Ø: 16,25 mm

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	17,462 mm
Gangen per inch	20
Aantal spaangroeven	4
Totale lengte L	125 mm
Schacht-vierkant □	11 mm

Schacht-Ø D _s	14 mm
Draaddiepte	43,7 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draadspoed	1,27 mm
Kerngat-Ø	16,25 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	11/16-20 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap