

Garant**Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.7/16-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130045 1.7/16-20
GTIN	4062406049294
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UN

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Gangen per inch: 20

Schroefdraad-Ø: 36,512 mm

Totale lengte L: 200 mm

Schacht-Ø D_s: 28 mm

Schacht-vierkant □: 22 mm

Kerngat-Ø: 35,32 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	4
Draadspoed	1,27 mm
Totale lengte L	200 mm
Kerngat-Ø	35,32 mm
Schroefdraad-Ø	36,512 mm
Aantal snijkanten Z	4
Norm	DIN 376

Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	28 mm
Gangen per inch	20
Schacht-vierkant □	22 mm
Draaddiepte	91,28 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	1.7/16-20 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap