

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 9/16-27****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130045 9/16-27
GTIN	4062406048389
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Draaddiepte	35,72 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Gangen per inch	27
Kerngat-Ø	13,4 mm
Aantal spaangroeven	3
Totale lengte L	110 mm
Schroefdraad-Ø	14,288 mm
Draadspoed	0,941 mm
Norm	DIN 376
Schacht-vierkant □	9 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadsoort	UNS

Draadafmeting	9/16-27 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap