

Garant**Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 13/16-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130045 13/16-12
GTIN	4062406048679
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 12
Schroefdraad-Ø: 20,638 mm
Totale lengte L: 140 mm
Schacht-Ø D_s: 18 mm
Schacht-vierkant □: 14,5 mm
Kerngat-Ø: 18,6 mm

Technische beschrijving

Totale lengte L	140 mm
Schacht-Ø D _s	18 mm
Draadspoed	2,117 mm
Snijmateriaal	HSS E
Gangen per inch	12
Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	4

Draaddiepte	51,6 mm
Kerngat-Ø	18,6 mm
Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	20,638 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	13/16-12 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap