

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 7/16-24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130045 7/16-24
GTIN	4062406048242
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 24  
Schroefdraad-Ø: 11,112 mm  
Totale lengte L: 110 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 9 mm  
Schacht-vierkant □: 7 mm  
Kerngat-Ø: 10,1 mm

**Technische beschrijving**

Norm	DIN 376
Schacht-vierkant □	7 mm
Draaddiepte	27,78 mm
Totale lengte L	110 mm
Schroefdraad-Ø	11,112 mm
Gangen per inch	24
Aantal snijkanten Z	3

Kerngat-Ø	10,1 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	3
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Draadspoed	1,058 mm
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	7/16-24 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap