

**Garant**
**Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1/2-16**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130045 1/2-16
GTIN	4062406048341
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UN  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gangen per inch: 16  
 Schroefdraad-Ø: 12,7 mm  
 Totale lengte L: 110 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm  
 Schacht-vierkant □: 9 mm  
 Kerngat-Ø: 11,2 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	9 mm
Gangen per inch	16
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Draaddiepte	31,75 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Norm	DIN 376

Totale lengte L	110 mm
Schroefdraad-Ø	12,7 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	1,588 mm
Kerngat-Ø	11,2 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	1/2-16 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap