

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: NO.5-40****Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 130045 NO.5-40 |
| GTIN          | 4062406047771  |
| Artikelklasse | 10N            |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNC  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 40  
Schroefdraad-Ø: 3,175 mm  
Totale lengte L: 56 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm  
Schacht-vierkant □: 2,7 mm  
Kerngat-Ø: 2,59 mm

**Technische beschrijving**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 3,5 mm   |
| Schroefdraad-Ø           | 3,175 mm |
| Totale lengte L          | 56 mm    |
| Kerngat-Ø                | 2,59 mm  |
| Aantal spaangroeven      | 3        |
| Gangen per inch          | 40       |
| Draaddiepte              | 7,9 mm   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Schacht-vierkant □           | 2,7 mm                                     |
| Draadspoed                   | 0,635 mm                                   |
| Norm                         | DIN 371                                    |
| Aantal snijkanten Z          | 3  |
| Snijmateriaal                | HSS E                                      |
| Draadsoort                   | UNC  |
| Draadafmeting                | 5-40 UNC                                   |
| Coating                      | TiN  |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B   |
| Tolerantieklasse             | 1B   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklasse             | 3B   |
| Aansnijdingsvorm             | C  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 2,5×D bij blind gat                    |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |