

Garant
Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 5/16-32

Bestelgegevens

Bestelnummer	130045 5/16-32
GTIN	4062406048082
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNEF
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 371
 Gangen per inch: 32
 Schroefdraad-Ø: 7,938 mm
 Totale lengte L: 90 mm
 Schacht-Ø D_s: 8 mm
 Schacht-vierkant □: 6,2 mm
 Kerngat-Ø: 7,25 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Gangen per inch	32
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	3
Schacht-Ø D _s	8 mm
Draadspoed	0,794 mm
Schacht-vierkant □	6,2 mm

Kerngat-Ø	7,25 mm
Totale lengte L	90 mm
Norm	DIN 371
Draaddiepte	19,85 mm
Schroefdraad-Ø	7,938 mm
Draadsoort	UNEF
Draadafmeting	5/16-32 UNEF
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap