

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 3/8-20****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 130045 3/8-20 |
| GTIN          | 4062406048181 |
| Artikelklasse | 10N           |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 20  
Schroefdraad-Ø: 9,525 mm  
Totale lengte L: 100 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 10 mm  
Schacht-vierkant □: 8 mm  
Kerngat-Ø: 8,3 mm

**Technische beschrijving**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Schroefdraad-Ø           | 9,525 mm |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 10 mm    |
| Draadspoed               | 1,27 mm  |
| Totale lengte L          | 100 mm   |
| Draaddiepte              | 23,83 mm |
| Aantal spaangroeven      | 3        |
| Norm                     | DIN 371  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Snijmateriaal                | HSS E                                      |
| Schacht-vierkant □           | 8 mm                                       |
| Aantal snijkanten Z          | 3  |
| Gangen per inch              | 20   |
| Kerngat-Ø                    | 8,3 mm                                     |
| Draadsoort                   | UN   |
| Draadafmeting                | 3/8-20 UN                                  |
| Coating                      | TiN  |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B   |
| Tolerantieklasse             | 1B   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklasse             | 3B   |
| Aansnijdingsvorm             | C  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 2,5×D bij blind gat                    |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |