

Garant**Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: NO.6-40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130045 NO.6-40
GTIN	4062406047788
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNF
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 40
Schroefdraad-Ø: 3,505 mm
Totale lengte L: 56 mm
Schacht-Ø D_s: 4 mm
Schacht-vierkant □: 3 mm
Kerngat-Ø: 2,95 mm

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	3 mm
Schacht-Ø D _s	4 mm
Norm	DIN 371
Schroefdraad-Ø	3,505 mm
Totale lengte L	56 mm
Draaddiepte	8,8 mm

Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	2,95 mm
Draadspoed	0,635 mm
Gangen per inch	40
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	6-40 UNF
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap