

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M33X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M33X0,35
GTIN	4062406013295
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	20 mm
Schroefdraad-Ø	33 mm
Draaddiepte	82,5 mm
Draadspoed	0,35 mm
Kerngat-Ø	32,65 mm
Totale lengte L	180 mm
Aantal spaangroeven	4
Schacht-Ø D _s	25 mm
Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	4
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M33×0,35
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap