

**Garant**
**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M16X0,35**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M16X0,35
GTIN	4062406011932
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	110 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Norm	DIN 376
Kerngat-Ø	15,65 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H

Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Schroefdraad-Ø	16 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Draaddiepte	40 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	9 mm
Draadspoed	0,35 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M16×0,35
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap