

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M26X0,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M26X0,5
GTIN	4062406012755
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	4
Aantal spaangroeven	4
Draaddiepte	65 mm
Draadspoed	0,5 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Schroefdraad-Ø	26 mm
Schacht-Ø D _s	18 mm
Kerngat-Ø	25,5 mm
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	140 mm
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H

Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Norm	DIN 376
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M26×0,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap