

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.1/4-7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 1.1/4-7
GTIN	4062406051396
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 7
Schroefdraad-Ø: 31,75 mm
Totale lengte L: 180 mm
Schacht-Ø D_s: 25 mm
Schacht-vierkant □: 20 mm
Kerngat-Ø: 28,05 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	25 mm
Gangen per inch	7
Draadspoed	3,629 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	31,75 mm
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	28,05 mm

Draaddiepte	79,38 mm
Norm	DIN 376
Totale lengte L	180 mm
Schacht-vierkant □	20 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	1.1/4-7 UNC LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap