

Garant**Machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: NO.2-64****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130045 NO.2-64
GTIN	4062406047702
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	1,9 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	2,184 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	0,397 mm
Draaddiepte	5,46 mm
Norm	DIN 371
Gangen per inch	64
Schacht-Ø D _s	2,8 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Totale lengte L	45 mm
Draadsoort	UNF

Draadafmeting	2-64 UNF
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap