

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M1,4X0,25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M1,4X0,25
GTIN	4062406010980
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	1,15 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Norm	DIN 371
Aantal snijkanten Z	2
Schroefdraad-Ø	1,4 mm
Draadspoed	0,25 mm
Aantal spaangroeven	2
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Draaddiepte	3,5 mm
Totale lengte L	40 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M1,4x0,25
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5xD bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap