

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.11/16-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 1.11/16-12
GTIN	4062406051839
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 12
Schroefdraad-Ø: 42,86 mm
Totale lengte L: 220 mm
Schacht-Ø D_s: 36 mm
Schacht-vierkant □: 29 mm
Kerngat-Ø: 40,85 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	4
Schacht-Ø D _s	36 mm
Draaddiepte	107,15 mm
Gangen per inch	12
Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	42,86 mm
Totale lengte L	220 mm

Kerngat-Ø	40,85 mm
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Schacht-vierkant □	29 mm
Draadspoed	2,117 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.11/16-12 UN LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap