

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.1/4-16**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 1.1/4-16
GTIN	4062406051341
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UN-LH  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gangen per inch: 16  
 Schroefdraad-Ø: 31,75 mm  
 Totale lengte L: 180 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm  
 Schacht-vierkant □: 20 mm  
 Kerngat-Ø: 30,3 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Totale lengte L	180 mm
Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	31,75 mm
Schacht-vierkant □	20 mm
Aantal snijkanten Z	4
Gangen per inch	16

Kerngat-Ø	30,3 mm
Draadspoed	1,588 mm
Draaddiepte	79,38 mm
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.1/4-16 UN LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap