

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.1/8-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 1.1/8-10
GTIN	4062406051242
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 10  
Schroefdraad-Ø: 28,575 mm  
Totale lengte L: 180 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 22 mm  
Schacht-vierkant □: 18 mm  
Kerngat-Ø: 26,25 mm

**Technische beschrijving**

Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	28,575 mm
Draaddiepte	71,44 mm
Aantal spaangroeven	4
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	4
Kerngat-Ø	26,25 mm

Gangen per inch	10
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Schacht-vierkant □	18 mm
Draadspoed	2,54 mm
Totale lengte L	180 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	1.1/8-10 UNS LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap