

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.3/8-20

Bestelgegevens

Bestelnummer	130046 1.3/8-20
GTIN	4062406051457
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 20
 Schroefdraad-Ø: 34,925 mm
 Totale lengte L: 200 mm
 Schacht-Ø D_s: 28 mm
 Schacht-vierkant □: 22 mm
 Kerngat-Ø: 33,7 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	4
Aantal spaangroeven	4
Snijmateriaal	HSS E
Gangen per inch	20
Draadspeed	1,27 mm
Schacht-Ø D _s	28 mm
Totale lengte L	200 mm

Norm	DIN 376
Kerngat-Ø	33,7 mm
Schacht-vierkant □	22 mm
Draaddiepte	87,31 mm
Schroefdraad-Ø	34,925 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.3/8-20 UN LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap