

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.7/8-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 1.7/8-10
GTIN	4062406052027
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 10  
Schroefdraad-Ø: 47,625 mm  
Totale lengte L: 250 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
Schacht-vierkant □: 29 mm  
Kerngat-Ø: 45,3 mm

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	45,3 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Norm	DIN 376
Gangen per inch	10
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	119 mm
Draadspoed	2,54 mm

Totale lengte L	250 mm
Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	47,625 mm
Schacht-vierkant □	29 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	1.7/8-10 UNS LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap