

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.3/4-18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 1.3/4-18
GTIN	4062406051860
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 18
Schroefdraad-Ø: 44,45 mm
Totale lengte L: 220 mm
Schacht-Ø D_s: 36 mm
Schacht-vierkant □: 29 mm
Kerngat-Ø: 43,25 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	36 mm
Draadspoed	1,411 mm
Gangen per inch	18
Aantal spaangroeven	4
Kerngat-Ø	43,25 mm
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	44,45 mm

Schacht-vierkant □	29 mm
Aantal snijkanten Z	4
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	220 mm
Draaddiepte	111,1 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	1.3/4-18 UNS LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap