

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M18X1,75****Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 130010 M18X1,75 |
| GTIN          | 4062406012151   |
| Artikelklasse | 10N             |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Aantal spaangroeven      | 3          |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 14 mm      |
| Totale lengte L          | 125 mm     |
| Snijmateriaal            | HSS E      |
| Draadspoed               | 1,75 mm    |
| Kerngat-Ø                | 16,25 mm   |
| Tolerantieklasse         | ISO 1 4H   |
| Tolerantieklasse         | ISO 1X 4HX |
| Tolerantieklasse         | ISO 2 6H   |
| Tolerantieklasse         | ISO 2X 6HX |
| Tolerantieklasse         | 6H +0,05   |
| Tolerantieklasse         | 6H +0,20   |
| Tolerantieklasse         | ISO 3 6G   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tolerantieklass              | ISO 3X 6GX                                 |
| Tolerantieklass              | 7H   |
| Tolerantieklass              | 7HX  |
| Tolerantieklass              | 7G   |
| Tolerantieklass              | 7GX  |
| Tolerantieklass              | 6H +0,10                                   |
| Aantal snijkanten Z          | 3  |
| Draaddiepte                  | 45 mm                                      |
| Schacht-vierkant □           | 11 mm                                      |
| Norm                         | DIN 376                                    |
| Schroefdraad-Ø               | 18 mm                                      |
| Draadsoort                   | MF   |
| Draadafmeting                | M18×1,75                                   |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | DIN 13                                     |
| Aansnijdingsvorm             | C  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 2,5×D bij blind gat                    |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |