

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M10X1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M10X1
GTIN	4062406011550
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: MF  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
Draadspeed: 1 mm  
Totale lengte L: 100 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 10 mm  
Schacht-vierkant □: 8 mm  
Kerngat-Ø: 9 mm

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	100 mm
Kerngat-Ø	9 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX

Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-vierkant □	8 mm
Draaddiepte	25 mm
Norm	DIN 371
Schroefdraad-Ø	10 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Draadspoed	1 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	3
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M10×1
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap