

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 11/16-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 11/16-16
GTIN	4062406050795
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 16
Schroefdraad-Ø: 17,462 mm
Totale lengte L: 125 mm
Schacht-Ø D_s: 14 mm
Schacht-vierkant □: 11 mm
Kerngat-Ø: 16 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	16 mm
Schacht-Ø D _s	14 mm
Gangen per inch	16
Schacht-vierkant □	11 mm
Draadspoed	1,588 mm
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E

Totale lengte L	125 mm
Draaddiepte	43,7 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	17,462 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	11/16-16 UN LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap