

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 7/8-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 7/8-10
GTIN	4062406050993
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UNS-LH

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Gangen per inch: 10

Schroefdraad-Ø: 22,225 mm

Totale lengte L: 140 mm

Schacht-Ø D_s: 18 mm

Schacht-vierkant □: 14,5 mm

Kerngat-Ø: 19,75 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	4
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	22,225 mm
Kerngat-Ø	19,75 mm
Gangen per inch	10
Draadspeed	2,54 mm

Draaddiepte	55,56 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Totale lengte L	140 mm
Schacht-Ø D _s	18 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	7/8-10 UNS LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap