

Garant**Machinetap voor blinde gaten, ongecoat, MF: M20X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130010 M20X0,35
GTIN	4062406012274
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	19,65 mm
Schacht-Ø D _s	16 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G

Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Norm	DIN 376
Draaddiepte	50 mm
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	20 mm
Draadspoed	0,35 mm
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	140 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-vierkant □	12 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M20×0,35
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap