

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, Type: 1.5/16-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130046 1.5/16-12
GTIN	4062406051433
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 12  
Schroefdraad-Ø: 33,338 mm  
Totale lengte L: 200 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm  
Schacht-vierkant □: 22 mm  
Kerngat-Ø: 31,3 mm

**Technische beschrijving**

Draaddiepte	83,3 mm
Schroefdraad-Ø	33,338 mm
Gangen per inch	12
Schacht-vierkant □	22 mm
Aantal spaangroeven	4
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Aantal snijkanten Z	4

Totale lengte L	200 mm
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	31,3 mm
Draadspoed	2,117 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.5/16-12 UN LH
Coating	TiN
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap